


Základný ventil LR-D-MINI

FESTO

číslo dielca: 546430
Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | Mini |
| Typový rad | D |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | priamoovládaný membránový ventil |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením |
| Ukazovateľ tlaku | Pripravené pre G1/8 |
| Pracovný tlak | 13,8 ... 240 Psi |
| Oblasť regulácie tlaku | 6,9 ... 180 Psi |
| Max. tlaková hysterézia | 3 Psi |
| Štandardný menovitý prietok | 28 cfm |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Teplota média | 14 ... 140 °F |
| Teplota okolia | 14 ... 140 °F |
| Hmotnosť výrobku | 10,5 oz |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál pripojovacej dosky | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |