

Základný ventil LFR-D-MINI


FESTO

číslo dielca: 546432

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným kovovým košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra
Max. množstvo kondenzátu	0,748 oz(l)
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak	13,8 ... 240 Psi
Oblasť regulácie tlaku	6,9 ... 180 Psi
Max. tlaková hysterézia	3 Psi
Štandardný menovitý prietok	26,25 cfm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	14 ... 140 °F
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	14 ... 140 °F
Teplota okolia	14 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku	14,35 oz
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC