

Základný ventil LFMA-D-MIDI-U


číslo dielca: 546443

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez prípojovacích závitových dosiek, filtračná patróna 0,01 µm, s kovovým ochranným košom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	D
Veľkosť	Midi
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Pracovný tlak	13,8 ... 240 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Misková ochrana	kovový ochranný koš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	33,8 ... 140 °F
Teplota okolia	14 ... 140 °F
Obsah zvyškového oleja	0,00000027 oz/yd ³
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Hmotnosť výrobku	22,75 oz