

# Základný ventil LFMB-D-MIDI-U

číslo dielca: 546444

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB. Filtračná vložka 1 µm s kovovým ochranným košom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	D
Veľkosť	Midi
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	1 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Pracovný tlak	13,8 ... 240 Psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Max. množstvo kondenzátu	1,462 oz(l)
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	33,8 ... 140 °F
Teplota okolia	14 ... 140 °F
Teplota skladovania	14 ... 140 °F
Obsah zvyškového oleja	0,0000135 oz/yd3
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádoby	PC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Hmotnosť výrobku	22,75 oz