

Základný ventil LF-D-5M-MINI-U

číslo dielca: 546451

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB. Filtračná vložka 5 µm, s ochranným košom a manuálnym odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	0,748 oz(l)
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	0 ... 240 Psi
Štandardný menovitý prietok	28 cfm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	14 ... 140 °F
Teplota okolia	14 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku	8,75 oz
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC