


# Unášač FKG-1 1/4-B

číslo dielca: 546543  
Výbehový typ

FESTO

Pre zabránenie klopných momentov na bežcoch lineárnych pohonov DGO a vyrovnanie chýb súosovosti paralelne vedených záťaží.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	1 1/4"
Radiálna odchýlka +/-	0,039 "
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-4 ... 140 °F
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	179,8 lbf
Hmotnosť výrobku	23,88 oz
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná Oceľ, pozinkovaná
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál klzného dielu	Mosadz