

Dvojitá vsuvka E-G3/4-3/4NPT

číslo dielca: 546549
Výbehový typ

FESTO

s 2 tesniacimi krúžkami.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	17,9 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	60 Nm
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2	32 Nm
Menovitý uťahovací moment	45 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	164,88 g
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	3/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS