

# Vidlicová koncovka SG-UNF5/16"-24-B

číslo dielca: 546574

FESTO

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče).



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	UNF5/16-24
podľa normy	DIN 71752 ISO 8140
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1,936 oz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované