

# plastová hadica PUN-3/16X1/32-U-GE

číslo dielca: 546609

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Old part no. 13023162



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	3/16
Vnútorňý priemer Inch	1/8
Min. polomer ohybu	0,339 "
Teplotne závislý pracovný tlak	-14 ... 150 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Teplota okolia	-68 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,129 oz/ft
Farba	žltý
Tvrdosť podľa Shore	A 98 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)