

# plastová hadica PUN-3/16X1/32-U-NT

číslo dielca: 546623

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Old part no. 13023176



## údajový list

| charakteristický znak             | Hodnota                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Vonkajší priemer Inch             | 3/16                                 |
| Vnútorňý priemer Inch             | 1/8                                  |
| Min. polomer ohybu                | 0,339 "                              |
| Teplotne závislý pracovný tlak    | -14 ... 150 Psi                      |
| Pracovné médium                   | filtrovaný stlačený vzduch<br>Vákuum |
| Teplota okolia                    | -68 ... 140 °F                       |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky      | 0,129 oz/ft                          |
| Farba                             | prírodná                             |
| Tvrdosť podľa Shore               | A 98 +/-3                            |
| Materiálový údaj                  | Bez medi a PTFE                      |
| Materiálová informácia pre hadicu | TPE-U(PU)                            |