

plastová hadica PUN-1/4X3/64-U-WS-300

číslo dielca: 546686

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS a QB.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Old part no. 13028636



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	1/4
Vnútorý priemer Inch	5/32
Min. polomer ohybu	0,476 "
Teplotne závislý pracovný tlak	-14 ... 150 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Teplota okolia	-68 ... 140 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,251 oz/ft
Farba	biely
Tvrdosť podľa Shora	A 98 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)