


# Pneumatický ventil

## VSPA-B-P53C-A1

číslo dielca: 546720

FESTO

Zástavbová šírka 26 mm.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľúčovej polohe zatvorený
Typ ovládania	pneumatický
Šírka	26 mm
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	9 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 15407-1 VDMA 24563
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	reverzibilný
Prekrytie	Pozitívne prekrytie
Riadiaci tlak	3 ... 10 bar
Prietokový ventil	1.400 l/min
Prietok cez ventil na samostatnej pripojovacej doske	1.100 l/min
Prietok cez pneumaticky zrežaný ventil	1.000 l/min
Čas vypnutia	32 ms
Čas zapnutia	13 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu	1,8 ... 2,2 Nm
Hmotnosť výrobku	180 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 1	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 2	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 3	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 4	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Pneumatická prípojka 5	Pripojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované