



# Platňa regulátora VABF-S3-2-R6C2-C-10

číslo dielca: 546788

FESTO

pre ventilový terminál VDMA-01/02, pripojovací obrazec 15407-1, do 10 bar.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	18 mm
podľa normy	ISO 15407-1
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Regulátor tlaku pre 2, reverzný
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
voliteľný manometer	možná
Rozsah regulácie tlaku MPa	0,05 ... 0,85 MPa
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 8,5 bar
Rozsah regulácie tlaku psi	7,25 ... 123,25 psi
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	245 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Prípojka manometra	s prídrživaciou svorkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál telesa regulátora	Hliníkový tlakový odliatok