



Platňa regulátora VABF-S2-1-R7C2-C-10

číslo dielca: 546834

FESTO

pre ventilový terminál VTSA, pripojovací obrazec podľa 5599-2, do max.
10 bar.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 42 mm |
| podľa normy | ISO 5599-2 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pneumatické zrežazenie, zvislé | Regulátor tlaku pre 4, reverzný |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením |
| voliteľný manometer | možná |
| Rozsah regulácie tlaku MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 10 bar |
| Rozsah regulácie tlaku psi | 7,25 ... 145 psi |
| Vstupný tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Vstupný tlak 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Vstupný tlak 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 NEMA 4 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 640 g |
| Spôsob upevnenia výškového zrežazenia | na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie |
| Prípojka manometra | s pridržiavaciu svorkou |
| Materiál ovládacieho panelu | PA |
| Materiál telesa regulátora | Hliníkový tlakový odliatok |