


Výstupný modul CP-A08-M12-EL-Z

číslo dielca: 546924

FESTO

s extérnym prípojom pre záťažové napätie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním s DIN lištou Voliteľný: |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov |
| KC značka | KC-EMV |
| Osvedčenie | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PA - zosilnený |
| Materiál krytu | PA - zosilnený |
| LED ukazovatele | 3 diagnostika modulu 8 diagnostika kanálu 8 stav kanálu |
| Maximálny počet výstupov | 8 |
| Rozsah pracovného napätia DC | 18 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie | 24 V |
| Odkaz na záťažové napätie | cez výkonové pripojenie (24 V DC) |
| Činiteľ zvlnenia, záťažové napätie | 4 Vss |
| Charakteristická krivka výstupov | IEC1131-T2 |
| Spínacia logika, výstupy | PNP (Pozitívne spínanie) |
| Max. celkový prúd na modul | 4 A |
| Elektrické oddelenie kanál - kanál | nie |
| Ochrana (skrat) | interná elektronická poisťka pre každú skupinu |