


Vákuový filter VAF-DB-1/4

číslo dielca: 547261

FESTO

pre odfiltrovanie nečistôt.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	80 µm
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie len v otvorených vákuových systémoch
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	8,7 Nm
Hmotnosť výrobku	71 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s držiakom na stenu/plochu
Pneumatická prípojka	G1/4
Prípojka vákua	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	PP-zosilnený
Materiál nádoby	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	≤ 7 bar