


Zásuvka s káblom KMEB-3-24-2.5

číslo dielca: 547270

FESTO

pre elektromagnetické ventily VUVB s 24 V cievkami.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	120 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka, podľa EN 175301-803, tvar C
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, poznámka k výstupu kábla	90°
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M2,5
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Priemer kábla	5,2 mm
Káblové usporiadanie	2x0,75
Žilové konce	Káblová koncovka
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PC
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Postriebrená medená zliatina