


Prípojovacia doska VMPAF-AP-2-1-EMM-4

číslo dielca: 547495

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodatečný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|----------------------------|
| Šírka | 47,6 mm |
| Dĺžka | 107,3 mm |
| Sieťový modul | 10,5 mm |
| Max. počet miest na ventily | 2 |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 4 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Material of connecting plate | Hliníkový tlakový odliatok |