


# Prípojovacia doska VMPAF-AP-2-2-T0

číslo dielca: 547505

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodatečný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	47,6 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	10,5 mm
Max. počet miest na ventily	2
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material of connecting plate	Hliníkový tlakový odliatok