



Rýchloodvzdušňovací ventil VBQF-U-G18-E

číslo dielca: 547531

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok odfuku 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	1.300 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	350 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá hodnota	5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota média	-20 ... 80 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hmotnosť výrobku	84,2 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR