



Rýchloodvzdušňovací ventil VBQF-D-G18-E

číslo dielca: 547533

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvzdušnenie
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	850 l/min
Menovitý prietok odfuku 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	1.300 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	350 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá hodnota	5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota média	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	102,5 g
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR