


Kyvný pohon DSM-40-270-A-B

číslo dielca: 547595

FESTO

s hriadeľom a snímaním koncových polôh.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Uhol otáčania	0 ... 270 deg
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Kyvné krídlo
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Max. frekvencia otáčania pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálna axiálna sila	120 N
Maximálna radiálna sila	350 N
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hriadeľa pohonu	Oceľ poniklované
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina