


# L-prípojka NPFB-L-2M5-F

číslo dielca: 547715

FESTO

na pripojenie s potrubím.

Pri použití R a G závitov sa odporúča dodatočne utesniť spoj tesniacou páskou, alebo tekutým tesniacim materiálom. Alternatívne je možné pre utesnenie G-závitu použiť axiálny tesniaci krúžok z mäkkého hliníku AL 99,5.



## údajový list

| charakteristický znak                            | Hodnota                                     |
|--|---|
| Materiálová informácia pre závitové rýchlospojky | Mosadz<br>poniklované                       |
| veľkosť zväzku                                   | 10  |
| Pracovný tlak                                    | -0,95 ... 40 bar                            |
| Pracovné médium                                  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1   |
| Teplota okolia                                   | -20 ... 150 °C                              |
| Hmotnosť výrobku                                 | 31 g  |
| Pneumatická prípojka 1                           | M5  |
| Materiálový údaj                                 | zhoda s RoHS                                |