


L-prípojka NPFB-L-R12-G12-MF

číslo dielca: 547726

FESTO

na pripojenie s potrubím.

Pri použití R a G závitov sa odporúča dodatočne utesniť spoj tesniacou páskou, alebo tekutým tesniacim materiálom. Alternatívne je možné pre utesnenie G-závitu použiť axiálny tesniaci krúžok z mäkkého hliníku AL 99,5.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Materiálová informácia pre závitové rýchlospojky | Mosadz poniklované |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 40 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -20 ... 150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 99 g |
| Pneumatická prípojka 1 | R1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |