

redukčná vsuvka NPFB-R-G38-G14-FM

číslo dielca: 547820

FESTO

na pripojenie s potrubím.

Pri použití R a G závitov sa odporúča dodatočne utesniť spoj tesniacou páskou, alebo tekutým tesniacim materiálom. Alternatívne je možné pre utesnenie G-závitú použiť axiálny tesniaci krúžok z mäkkého hliníku AL 99,5.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiálová informácia pre závitové rýchlospojky	Mosadz poniklované
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 40 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	35 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS