

Vákuomer

VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

číslo dielca: 547842

FESTO

s ukazovateľom v bar.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nominálna veľkosť manometra	40
Poloha prípojky	zadná strana centrická
podľa normy	DIN EN 837-1
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Oblasť zobrazenia [bar]	-1 ... 0 bar
Stupnica	Jednoduchá mierka
Pracovný tlak	-1 ... 0 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
faktor dlhodobého zaťaženia	0,75
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	65 g
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka	R1/8
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál segmentov	PS
Materiál okienka	PS