


Napájacia jednotka SVG-1/230VAC-ASI-5A

číslo dielca: 547869

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	70 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	125 mm
montážna poloha	Voľná konvekcia
Prímárne napájanie	Jedno-fázový
Vstupný prúd	2,1 - 1,0 A
Menovité výstupné napätie DC	30,1 V
Menovitý výstupný prúd	4,8 A
Rozsah vstupného napätia AC	100 ... 240 V
Premostenie pri výpadku prúdu	20 ms
Sieťová frekvencia	45 ... 65 Hz
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Teplota skladovania	-40 ... 85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95%
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Hmotnosť výrobku	900 g
Typ upevnenia	s DIN lištou
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS