



Rýchloodvzdušňovací ventil VBQF-U-G14-Q8

číslo dielca: 548002

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	QS-8
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok odfuku 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	2.500 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	800 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok Zinkový odlíatok odlíaty pod tlakom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hmotnosť výrobku	232 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR