

Tlmič nárazov DYSC-5-5-Y1F

číslo dielca: 548011

FESTO

samonastaviteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	5
Zdvih	5 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	2 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	5 mm
Maximálna nárazová sila	200 N
Max. spotreba energie na zdvih	1 J
Max. spotreba energie za hodinu	8.000 J
Max. zvyšková energia	0,01 J
sila na návrat (spätný pohyb)	0,9 N
Hmotnosť výrobku	9 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ