

plastová hadica PKN-6

číslo dielca: 548147

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8,5 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,04 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	D 80 +/-5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	Polyester, potiahnutý PVC