


multipólová zásuvka NECA-S1G9-P9-MP2

číslo dielca: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
Výška	62 mm
Dĺžka	61 mm
Prípustný priemer kábla	5 ... 10 mm
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95% nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	60 g
Prierez prípojky	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektrická prípojka	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ