


Uzol zbernice CPX-M-FB34

číslo dielca: 548751
Výbehový typ

pre modulárny elektrický terminál CPX.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	PROFINET IRT PROFINET RT
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežovania) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Hmotnosť výrobku	280 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
LED ukazovateľ, špecifický od produktu	M: Modify, Parametrizácia PL: Zásobovanie záťažou PS: Napájanie elektroniky, napájanie snímačov SF: Systémová chyba
LED ukazovateľ, špecifický od zbernice	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Chyba siete TP1: sieť aktívna, Port 1 TP2: sieť aktívna, Port 2
Špecifická diagnostika prístroja	Kanálovo a modulovo orientovaná diagnostika Podpätie, moduly Diagnostika, pamäť
Ovládacie prvky	DIL- prepínače Voliteľná pamäťová karta
rozhranie prevádzkovej zbernice	2x zásuvka RJ45 Push-pull, AIDA
maximálny objem adries vstupov	64 Byte
maximálny objem adries výstupov	64 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Reakcia Fail-safe Nútené ovládanie kanálov Nastavenie signálu Systémové parametre
Prenosová rýchlosť	100 Mbit/s
Podpora konfigurácie	GSDML-Dáta
Prídavné funkcie	Acyklický prístup k dátam cez Fieldbus Acyklický prístup k dátam cez Ethernet Fast Start Up (FSU) Kanálovo orientovaná diagnostika cez fieldbus Start-up parametrizácia v normálnom texte cez Fieldbus Stav systému je možné zobrazíť pomocou procesných dát Dodatočné diagnostické rozhranie pre obslužné zariadenia
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 120 mA