

# Kábel SBOA-K20CP-SUP

číslo dielca: 548824

FESTO

pre kompaktný kamerový systém SBOI-Q-... a SBOC-Q-...



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Elektrická prípojka	Priama zástrčka / Priama zásuvka / Priama zásuvka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Dĺžka kábla	2 m
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Priemer kábla	5,5 mm
Káblové usporiadanie	2x0,24+2x0,34+0,49
Spôsob ochrany	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PUR
Farba káblového opláštenia	svetlošedý
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Mosadz PUR poniklované
Materiál kontaktov zástrčky	Bronz / Mosadz pozlátený