


Regulátor koncovej polohy CPX-CMPX-C-1-H1

číslo dielca: 548931

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Rozmery Š x D x V | 50 mm x 107 mm x 55 mm |
| Diagnostika | Modulovo orientovaná diagnostika cez lokálny 7 segmentový displej |
| Max. počet modulov | 10 |
| Zobrazenie | Sedemsegmentovka |
| Ovládacie prvky | 3 Klávesy |
| Rozsah pracovného napätia DC | 18 ... 30 V |
| Rozsah záťažového napätia DC | 20 ... 30 V |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Menovité napätie DC | 24 V |
| Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí | 80 mA |
| Dovolený záťažový prúd | 2,5 A |
| Stála pevnosť proti otrasom podľa DIN/IEC 68 časť 2-29 | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2 |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 5 - 95 % nekondenzujúci |
| Spôsob ochrany | IP65 podľa IEC 60529 |
| Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6 | Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 140 g |
| počet osí na jednu vetvu | 1 |
| Počet vetiev osí | 1 |
| Elektrické pripojenie riadiaceho rozhrania | zásuvka M9 5-pólový |
| Dĺžka kablov | ≤ 30 m |
| Riadiace rozhranie | Digitálny CAN-Bus s Festo protokolom Koncový odpor, integrovaný |
| Materiál telesa | PA - zosilnený |