


Osový kontrolér CPX-CMAX-C1-1

číslo dielca: 548932

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Druhy prevádzky	Záznamový mód Priama prevádzka
Diagnostika	Modulovo orientovaná diagnostika cez lokálny 7 segmentový displej
Max. počet modulov	8
Funkcia regulátora	Riadenie sily
Zobrazenie	Sedemsegmentovka
Ukazovatele stavu	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Stav modulu
Ochrana (skrat)	integrovaná elektronická poistka pre pracovné napätie interná elektronická poistka, záťažové napätie
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozsah záťažového napätia DC	20 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité napätie DC	24 V
Premostenie pri výpadku prúdu	10 ms
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	200 mA
Dovolený záťažový prúd	2,5 A
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
počet osí na jednu vetvu	1
Počet vetiev osí	1
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrické pripojenie riadiaceho rozhrania	zásuvka M9 5-pólový
Riadiace rozhranie	Digitálny CAN-Bus s Festo protokolom Koncový odpor, integrovaný
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený