

kontrolér motora SEC-ST-48-6-P01


číslo dielca: 548945

Výbehový typ

[pre krokový motor.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný režim riadiacej jednotky	Bipolar-Chopper-Driver
Pracovný režim	1/32-kroku, 6400 krok/ot.
nastaviteľný pokles prúdu	0 alebo 70 cez Dip-prepínač
Nastavenie kroku	cez DIP-prepínač
Nastavenie menovitého prúdu	DIL - prepínače
Max. kroková frekvencia	40 kHz
Menovitý prúd	1,25 ... 6 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Osvedčenie	C-Tick
Hmotnosť výrobku	660 g
Pracovný rozsah logického vstupu	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	s DIN lištou