


Elektrické napojenie VABE-S6-1LF-C-A8-E

číslo dielca: 549043

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka M12x1/4-pólová Zástrčka, M12x, 4 pólová
Max. počet cievok ventilu	8
Počet slave modulov na zariadenie	2
Maximálny počet výstupov	8
Maximálny počet vstupov	8
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	850 g
Elektrické ovládanie	Fieldbus
Elektrická prípojka	cez CPX
Adresovacia oblasť	1 ... 31 (0) Nastavenie cez AS-interface - adresovacie zariadenie
galvanické oddelenie rozhrania prevádzkovej zbernice	optoelektronický člen
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR PUR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok PA