


Multipólový uzol VABE-S6-LT-C-S6-R5

číslo dielca: 549046

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	12 pri monostabilných ventiloch 6 pri bistabilných ventiloch
Max. celkový prúd	10 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	760 g
Počet elektrických prípojev	6
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrická prípojka	5-pólový M12 Zástrčka
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok