


Multipólový uzol VABE-S6-LT-C-S10-R5

číslo dielca: 549047

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	10 pri bistabilných ventiloch 20 pri monostabilných ventiloch
Max. celkový prúd	10 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	790 g
Počet elektrických prípojov	10
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrická prípojka	5-pólový M12 Zástrčka
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok