


Veko VAEM-S6-C-S10-R5

číslo dielca: 549049

FESTO

je možné pripojiť až 20 monostabilných, alebo 10 bistabilných ventilov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	10 pri bistabilných ventiloch 20 pri monostabilných ventiloch
Max. celkový prúd	10 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	230 g
Počet elektrických prípojov	10
Elektrická prípojka	5-pólový M12 Zástrčka
Materiál telesa	PA