


Spojovacie vedenie NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

číslo dielca: 549293

FESTO

od pohonu, alebo meracieho systému MLO-POT-...-LWG k rozhraniu snímača CASM.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Hmotnosť výrobku	188 g
Elektrická prípojka	5-pólový M12x1 priama zástrčka štvorcový tvar/uhlová
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec P1
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Centrálna skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okružly
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	4
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Ochrana uzemnením	použiteľný
Krytie	áno
Dĺžka kábla	0,3 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	90 mm
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 90 mm
Priemer kábla	5,9 mm
Prípustný priemer kábla	5,7 ... 6,1 mm
Káblové usporiadanie	4x0,34
Nominálny prierez vodiča	0,34 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov

charakteristický znak	Hodnota
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny
Materiál izolácie	PVC