



# Tlakový multiplikátor DPA-40-D

číslo dielca: 549396

FESTO

na dosiahnutie vyšších tlakov.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
priemer piesta	40 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Dvojpiestový tlakový multiplikátor
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Výstupný tlak 2	5 ... 16 bar
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Oblasť regulácie tlaku	4 ... 16 bar
Vstupný tlak 1	2,5 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.500 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS