


Tlakový multiplikátor DPA-100-10-A

číslo dielca: 549401

FESTO

na dosiahnutie vyšších tlakov.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| priemer piesta | 100 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Dvojpiestový tlakový multiplikátor s magnetom v pieste |
| Ukazovateľ tlaku | Pripravené pre G1/4 |
| Výstupný tlak 2 | 4 ... 10 bar |
| Pracovný tlak | 2 ... 8 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 4 ... 10 bar |
| Vstupný tlak 1 | 2 ... 8 bar |
| Poznámka k rozsahu regulácie tlaku | Pri maximálne napnutej regulačnej pružine možno prekročiť maximálny výstupný tlak o 40 %. |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Nie je možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | 5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 13.000 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |