


krokový motor EMMS-ST-42-S-SB

číslo dielca: 549406

FESTO

bez prevodovky, s brzdou.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|-------------------------|
| Krokový uhol pri celom kroku | 1,8 deg |
| Tolerancia uhla kroku | ±5% |
| Prevádzkové napätie DC brzdy | 24 V |
| Izolačná ochranná trieda | B |
| Príkion brzdy | 8 W |
| Menovité napätie DC | 48 V |
| Menovitý prúd motora | 1,8 A |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 45 - 80 % |
| Spôsob ochrany | IP54 |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Osvedčenie | C-Tick |
| celkový prerušovací moment zotrvačnosti | 0,095 kgcm ² |
| Prídržný moment brzdy | 0,4 Nm |
| Prídržný moment motora | 0,5 Nm |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy | 0,013 kgcm ² |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora | 0,082 kgcm ² |
| Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa | 7 N |
| Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa | 20 N |
| Hmotnosť výrobku | 540 g |
| systém elektrického pripojenia | Zástrčka |