


# Prevodovka EMGA-40-P-G3-SST-42

číslo dielca: 549428

★ Základný program

Vhodné pre krokové motory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	42 mm
Vôľa otočenia	0,25 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	3:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	11 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,031 kgcm <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment pohonu	17,6 Nm
Max. stupeň účinnosti	98 %
Odolnosť voči krúteniu	1 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	42A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS