


# Prípojovacia lišta VABM-C7-12W-G18-10

číslo dielca: 549656

FESTO

pre elektromagnetický ventil VOVG s extérnym prívodom pomocného ovládacieho vzduchu.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                       |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Max. počet miest na ventily        | 10                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B2-L                |
| Hmotnosť výrobku                   | 242 g                         |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12     | M3                            |
| Pneumatická prípojka 1             | G1/8                          |
| Pneumatická prípojka 2             | M7                            |
| Pneumatická prípojka 3             | G1/8                          |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                  |
| Materiál prípojovacej lišty        | Hliníková tvárna zliatina     |