


Elektromagnetická cievka MD-2-24VDC-PA

číslo dielca: 549903

★ Základný program

pre jednosmerné napätie, bez zásuvky.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 6,8 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment závitovej spojky	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	110 g
Elektrická prípojka	podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Meď Oceľ
Materiál vinutia	Meď