


Zásuvka MSSD-N

číslo dielca: 550067

★ Základný program

pre elektromagnetické cievky MD-2/2-... a MH-2/2-...

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 175301-803
Výstup kábla	Uhlová
Hmotnosť výrobku	30 g
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 24 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	16 A
Káblový konektor so závitom	M20x1,5
Priemer kábla	8 ... 10 mm
Nominálny prierez vodiča	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	VMQ