


# Servomotor EMMS-AS-40-M-LS-TMB

číslo dielca: 550109

FESTO

bez prevodovky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP54
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v kľude	0,26 Nm
Menovitý krútiaci moment	0,22 Nm
Špičkový krútiaci moment	1 Nm
Menovité otáčky	10.300 1/min
Max. počet otáčok	11.520 1/min
Menovitý výkon motora	232 W
Menovitý prúd motora	0,63 A
Špičkový prúd	3,3 A
Konštanta motora	0,344 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	22,1 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	31 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	10,4 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,055 kgcm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	1.050 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	12 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	82 N
Snímač polohy rotora	Enkóder, absolútny, multi turn
Rozhranie enkódera otáčania	EnDat 22
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Rozdelenie enkódera polohy rotora	19 Bit
Prídržný moment brzdy	0,4 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkion brzdy	6,2 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,01 kgcm <sup>2</sup>
Spínacie cykly, brzda	5 mil. pohybov naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	76 rokov, enkóder 4469 rokov, brzda
MTTFd, subkomponenty	152 rokov, enkóder