


Vstupný modul CPX-M-16DE-D

číslo dielca: 550202

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Hmotnosť výrobku	46 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	Závislé od pripojovacieho bloku
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	1 súhrnná diagnostika 16 diagnostika/stav kanálu
Diagnostika	Skrat/preťaženie na každý kanál
parametrizácia	Filtrácia vstupov (čas) Čas predĺženia signálu Správanie sa po skrate Kontrola modulu
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 34 mA
Počet vstupov	16
charakteristika vstupov	IEC1131-T2
Úroveň spínania	Signál 0: ≤ 5 V Signál 1: ≥ 11 V
vstupy logického obvodu	PNP (Pozitívne spínanie)
Čas ustálenia vstupu	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrizovateľné)
Max. zvyškový prúd vstupov na jeden modul	1,8 A
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	nie
Ochrana (skrat)	vnútorné elektronické zabezpečenie (poistka) pre každý kanálový pár dodatočná tavná poistka